

**Garant****Skærholder Medium til planindstik, højre, Ø-område Indstik D1 / D2:  
17/30mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 274024 17/30  |
| GTIN                | 4062406094676 |
| Artikelklasse       | 21U           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Til skæreplatter nr. 275000 – 275015.

**Anvendelse:**

Sammen med holder til vendeskærsplatter nr. 274002 eller alternativt med adapter nr. 274001 og passende grundholder til klinger.

**Advarsel:**

Uden montageskruer (leveres med klemholderne). Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

**Bemærk:**

$D_1$  = min. Ø til det første indstik /  $D_2$  = maks. Ø til det første indstik.

**Teknisk beskrivelse**

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Maks. 1. indstiks-Ø $D_2$   | 30 mm |
| Maks. skæredybde $t_{maks}$ | 14 mm |
| Min. 1. indstiks-Ø $D_1$    | 17 mm |
| Indsatstype                 | højre |
| Systemnøgle                 | ja    |
| Stikbredde W                | 4 mm  |

Produkttype

Skærholder