

KERN**Pallevægt, Vejeområde: 3000kg**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	919912 3000
GTIN	4045761203204
Artikelklasse	96D

Beskrivelse

Udførelse:

Mobil pallevægt. 2 hjul og håndtag til bekvem transport af vægten.

Dynamisk vejning: Ved urolige vejeforhold eller, hvis dyrene bevæger sig, beregnes der en stabil middelværdi ud fra middelværdien.

Mulighed for batteridrift. 4 vejeceller i aluminium med silikonebelægning.

Lastoptagning: Stål, pulverlakeret. Støv- og stænkvandsbeskyttet IP67.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Med beskyttelsesskærm, ekstern lysnetadapter.

Lakering:

Stål, pulverlakeret.

Teknisk beskrivelse

Højde	110 mm
Maksimalt vejeområde	1 - 3000 kg
Dybde	1195 mm

Vejeområde	3000 kg
Aflæsning	1000 g
Bredde	840 mm
Antal medfølgende batterier	4
Vægt	51 kg
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Batteritype	Mignon, AA
Produkttype	Pallevægt