



Centrerpatroner med justerbare bakker ROTA-S 2.0 med kort konus og udelte trinbakker, DIN 702-3, Type / holder kort konus: 200/5



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	313135 200/5
GTIN	2050001928818
Artikelklasse	33U

Beskrivelse

Udførelse:

- Maksimal rundløbs- og bakkeskiftenøjagtighed.
- Lang levetid ved optimal præcision.
- Modulært beskyttelsesmuffesystem.
- Korteste klargøringstider.
- Patronenhed indsatshærdet op til Ø 315 mm.
- Stor gennemgangsboring (mål E!).
- Sikkerhedsstift af hensyn til maks. betjeningssikkerhed.
- Grundbakker compatible med patroner i system „F” og system „Duro”.
- Fleksibel fastspænding af små og store emner.
- Ultrapræcis fastspænding af mindste indvendige Ø.

Anvendelse:

Til spindelhoveder DIN 55027 med gevindtapper og flangemøtrikker. Centrerpatronen sættes direkte på spindelhovedet uden mellemflange.

Norm:

DIN 702-3.

Materiale:

Helt i stål, derfor egnet til høje omdrejningstal (se tabel).

Leveringsomfang:

1 sikkerhedsspændenøgle og 1 sæt monteringskruer.

Inklusive 1 sæt udelte trinbakker.

Specialtilbehør:

Reserve- og ekstrabakker, se nr. 313200 – 313350.

Farvekode for tilbehør: Schunk centrerpatron med justerbare bakker

Spændeområde med hårde påsætningsbakker udv.: 8 - 208 mm

Spændeområde med hårde påsætningsbakker indv.: 72 - 224 mm

Spændevandring pr. bakke S: 7 mm

Udv. Ø A: 206 mm

Gennemgang E: 52 mm

Centrerkonus- Ø B: 82,575 mm

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	4800 min ⁻¹
Centrerkonus- Ø B	82,575 mm
Holder, kort konus	5
Gevindtappernes størrelse	M10
Spændevandring pr. bakke S	7 mm
Gennemgang E	52 mm
Spændeområde med hårde påsætningsbakker udv.	8 - 208 mm
Antal gevindtapper	4
Spændeområde med hårde påsætningsbakker indv.	72 - 224 mm
Udv. Ø A	206 mm
Type	200
Vægt	18,6 kg
Nøgle, indvendig sekskant K	12 mm
Serie	ROTA-S plus
Norm	DIN 702-3
Farvekode for tilbehør	Schunk centrerpatron med justerbare bakker
Produkttype	Centrerpatroner med justerbare bakker

Tilbehør

Basisbakkesæt, 3 dele, skrå fortanding Til patrontype 200	313200 200
Basisbakkesæt, 3 dele, lige fortanding Til patrontype 200	313207 200
Hårdt bakkesæt 3 dele Til patrontype 200	313250 200
Basisbakkesæt, 3 dele, skrå fortanding Til patrontype 200	313205 200
Hårdt bakkesæt 3 dele Til patrontype 200	313210 200