

Garant**Skærholder Medium til planindstik, Venstre, Ø-område Indstik D1 / D2:
27/40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	274026 27/40
GTIN	4062406095161
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Til skæreplatter nr. 275000 – 275015.

Anvendelse:

Sammen med holder til vendeskærsplatter nr. 274002 eller alternativt med adapter nr. 274001 og passende grundholder til klinger.

Advarsel:

Uden montageskruer (leveres med klemholderne). Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Bemærk:

D_1 = min. Ø til det første indstik / D_2 = maks. Ø til det første indstik.

Teknisk beskrivelse

Maks. skæredybde t_{maks}	16 mm
Min. 1. indstiks-Ø D_1	27 mm
Maks. 1. indstiks-Ø D_2	40 mm
Indsatstype	Venstre
Systemnøgle	ja
Stikbredde W	4 mm

Produkttype

Skærholder