

**Garant****Skærholder Medium-Plus til planindstik, Venstre, Ø-område Indstik D1 / D2:  
242/350mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	274046 242/350
GTIN	4062406095239
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Til skæreplatter nr. 275021 – 275048.  $D_2 = 999$  i størrelsesbetegnelsen svarer teoretisk til uendeligt.

**Anvendelse:**

Sammen med holder til vendeskærsplatter nr. 274002 eller alternativt med adapter nr. 274001 og passende grundholder til klinger.

**Advarsel:**

Uden montageskruer (leveres med klemholderne). Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

**Bemærk:**

$D_1 = \text{min. } \varnothing \text{ til det første indstik} / D_2 = \text{maks. } \varnothing \text{ til det første indstik.}$

**Teknisk beskrivelse**

Maks. 1. indstiks- $\varnothing$ $D_2$	350 mm
Min. 1. indstiks- $\varnothing$ $D_1$	242 mm
Maks. skæredybde $t_{\text{maks}}$	22 mm
Indsatstype	Venstre
Systemnøgle	ja
Stikbredde W	4 mm

Produkttype

Skærholder