



Trykspændetænger runde, DIN 6343, 185 E, Spænde-Ø: 52mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 329555 52 |
| GTIN | 4045197725080 |
| Artikelklasse | 34D |

Beskrivelse

Udførelse:

Spændetænger, **profil rund 1 mm stigende. Ved bestilling angives den ønskede spænde-Ø.**

Norm:

DIN 6343

Nøjagtighed:

Rundløbstolerancer: D = 1 til 10 mm = 0,02 mm D = 10 til 30 mm = 0,03 mm D = 30 til 60 mm = 0,04 mm

Bemærk:

Andre diametre og former (f.eks. 4-kant eller 6-kant) **på forespørgsel!**

Profil Ø 4,0 – 8,0 mm glat. Fra Ø 9,0 mm med tværriller.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------|-----------|
| F | 66 mm |
| Vinkel α | 15 grader |
| A | 73 mm |
| Spænde-Ø | 52 mm |
| K | 84 mm |
| Samlet længde L | 110 mm |
| Type | 185 E |

Produkttype

Spændehoved