

BENNING**Digital strømtang, Producentbetegnelse: CMP2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	473305 CMP2
GTIN	4014651446793
Artikelklasse	47A

Beskrivelse**Udførelse:**

Robust og ergonomisk kunststofhus med belyst LC-display. Sikker måling af vekselstrøm og jævnstrøm uden at åbne strømkredsen. Måleværdi-/maksimalværdiregistrering; relativmåling.

Anvendelse:

Digitale servicemåleinstrumenter til mange anvendelsesområder. Giver høj sikkerhed og flere ekstrafunktioner. Højeste opløsning på 10 mA AC i måleområdet 40 A. Integreret voltføler (NCV) signaliserer berøringsfrit fasespændinger og kabelbrud i ledninger (optisk/akustisk). Måling af indkoblingsstrøm (INRUSH), lavpasfilter (LPF), ZERO-funktion.

Norm:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Leveringsomfang:

Inklusive batterier, måleledninger, kompakt etui, betjeningsvejledning.

Teknisk beskrivelse

Vekselstrøm AC	10 mA – 400 A
Maks. tangåbning	23 mm
Grundpræcision	2 %

Målemetode	TRUE RMS
Antal medfølgende batterier	2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR3
Overspændingskategori	CAT III 600 V
Hukommelsesfunktion	HOLD
Displayomfang	4200
Jævnstrøm DC	10 mA – 400 A
Energiforsyning	Batteridrevet
Strømforsyning	2x 081561 LR3
Kalibrering	I4
Produkttype	Strømtang

Services

KalibreringStrømtang Type D	027050 D
DAkKS-kalibreringStrømtang Type D	027060 D

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081561 LR3
--	------------