



Nitrilhandsker, par 6315, Handskestørrelse: 10



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094456 10
GTIN	4059904107021
Artikelklasse	09H

Beskrivelse

Udførelse:

6315. Skærebeskyttelseshandske med god brugerkomfort. Grå partiel PU-belægning med god gribeevne i tørre og let fugtige arbejdsmiljøer. Ikke egnet til håndtering af olierede dele.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

EN 388 skærestyrke	3
EN 388 rivestyrke	4
Handskestørrelse	10
EN 388 perforationsstyrke	3
Åndbarhed	god
silikonefri	nej

Gribeevne ved olie	god
Gribeevne ved fugt	moderat
Pasform	god
Føleevne	meget god
Varmebeskyttelse	kendes ikke
Materiale, belægning	PU
DMF-fri	nej
EN 388 slidstyrke	4
Beskyttelseskategori	Kategori II
Handsketype	Universalhandsker
Indhold	10
Strikketeknologi	13G
EN 388	4343C
Bæremateriale	HPPE
Belægning	PU
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Allround
Farve	grå
Vægt	15 g
Anvendelse	flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse	C
Produkttype	Skærebeskyttelsehandsker