

**Burrelåspolerskive, M14, Udvendig Ø: 115mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	567762 115
GTIN	4045197718297
Artikelklasse	52M

Beskrivelse**Udførelse:**

Vedhæftningside med paddehattevæv, af hensyn til et bedre greb af burrelåsslibeskiver med polyvæv-velour.

Polerskive med fleksibelt mellemlag. Ekstra fleksibilitet i det ydre område på grund af affasede kanter.

Anvendelse:

M14-gevind til direkte fastspænding på vinkelslibere, maks. **40 m/s**.

Bemærk:

Burrelåsslibeskive egner sig **ikke** til fiberburrelåsskiver nr. 566902 – 566950.

Teknisk beskrivelse

Maks. omfangshastighed	80 m/s
Udvendig Ø	115 mm
Hårdhedsgrad	blød
Gevind	M14
Produkttype	Støtteskive

