

Garant**Båndmål, Båndlængde: 2m**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	462070 2
GTIN	4062406095505
Artikelklasse	41H

Beskrivelse

Udførelse:

Et båndmål af særlig høj kvalitet med et kabinet af glasfiberforstærket polyamid og automatisk båndreturløb. For at opnå et perfekt greb er kontaktfladerne og stopasten belagt med **2K-Haptoprene**. Glidelejer med Teflon giver et blødt glid og et usædvanligt let løb. **Innovativ dæmper** af specialgummi optager returstedets energi og skåner håndledet. **Indsat aluminiumprofil** på undersiden, så båndmålet står præcist. En speciel klar lak beskytter båndet effektivt mod slitage. Antirefleksegenskaberne gør aflæsningen let under alle lysforhold.

Teknisk beskrivelse

Båndlængde	2 m
Båndbredde	13 mm
Kabinet, højde	59 mm
Kabinet, bredde	26 mm
Kabinet, længde	62 mm
Norm	EG I
Kalibrering	G1

Produkttype

Båndmål

Services

KalibreringBåndmål Maks. længde 2 m

026240 2