

Garant**Båndmål, Båndlængde: 5m****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	462070 5
GTIN	4062406095628
Artikelklasse	41H

Beskrivelse**Udførelse:**

Et båndmål af særlig høj kvalitet med et kabinet af glasfiberforstærket polyamid og automatisk båndreturløb. For at opnå et perfekt greb er kontaktfladerne og stopasten belagt med **2K-Haptoprene**. Glidelejer med Teflon giver et blødt glid og et usædvanligt let løb. **Innovativ dæmper** af specialgummi optager returstedets energi og skåner håndledet. **Indsat aluminiumprofil** på undersiden, så båndmålet står præcist. En speciel klar lak beskytter båndet effektivt mod slitage. Antirefleksegenskaberne gør aflæsningen let under alle lysforhold.

Teknisk beskrivelse

Båndbredde	16 mm
Båndlængde	5 m
Kabinet, højde	69 mm
Kabinet, bredde	30 mm
Kabinet, længde	70 mm
Norm	EG I
Kalibrering	G1

Produkttype

Båndmål

Services

KalibreringBåndmål Maks. længde 5 m

026240 5