



Nitrilhandsker, par 6240 // SKIN, Handskestørrelse: 10



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094234 10
GTIN	4059904095700
Artikelklasse	09H

Beskrivelse

Udførelse:

6240 SKIN. Tætsiddende handske med høj brugerkomfort og fin følsomhed takket være progressiv **18-gauge-strikketeknologi** med særligt tyndt garn. Også egnet til betjening af touchscreens.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Pasform	meget god
silikonefri	nej
DMF-fri	nej
Gribeevne ved olie	god
Gribeevne ved fugt	moderat

Handkestørrelse	10
Varmebeskyttelse	kendes ikke
Materiale, belægning	PU
Føleevne	meget god
Åndbarhed	meget god
Beskyttelseskategori	Kategori II
Handsketype	Universalhandsker
Indhold	12
Handskeegenskab	Touchscreen-egnet
EN 388	2111X
Bæremateriale	Nylon
Belægning	PU
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Præcision
Farve	sort / blå
Vægt	8 g
Strikketeknologi	18G
Anvendelse	flergangsbrug
Produkttype	Universalhandsker