

**Garant****CCGW 09T304 FN, MKD, Skærkantudførelse: NS****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	265916 NS
GTIN	4062406095673
Artikelklasse	21L

**Beskrivelse****Udførelse:**

**MKD** – monokrystallinsk diamant med laserforarbejdet skærekantudførelse. Fasning til syntetiske materialer (PMMA, POM, akryl osv.).

**Anvendelse:**

Til finbearbejdning af hensyn til optimale overflader.

**Anbefaling:**

Brug GARANT Master eco-systemet for at sikre optimale resultater. Som alternativ kan alle passende ISO-holdere og -borestænger anvendes.

**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde $a_p$	0,01 - 0,2 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 1400 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Type	MKD

Skæremateriale	MKD
Tilspænding f	0,005 - 0,4 mm/o
Skærkantudførelse	NS
Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCGW 09T304 FN
Antal skift/skær	1
Produktnavnsegenskab	MKD
Mulighed for efterslibning	ja
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning