

**Nitrilhandsker, par 6240 // SKIN, Handskestørrelse: 7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094234 7
GTIN	4059904095670
Artikelklasse	09H

**Beskrivelse****Udførelse:**

**6240 SKIN.** Tætsiddende handske med høj brugerkomfort og fin følsomhed takket være progressiv **18-gauge-strikketeknologi** med særligt tyndt garn. Også egnet til betjening af touchscreens.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Teknisk beskrivelse**

Føleevne	meget god
Handskestørrelse	7
Varmebeskyttelse	kendes ikke
Åndbarhed	meget god
Gribeevne ved olie	god

Gribeevne ved fugt	moderat
silikonefri	nej
Materiale, belægning	PU
DMF-fri	nej
Pasform	meget god
Handsketype	Universalhandsker
Beskyttelseskategori	Kategori II
Indhold	12
Handskeegenskab	Touchscreen-egnet
EN 388	2111X
Bæremateriale	Nylon
Belægning	PU
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Præcision
Farve	sort / blå
Vægt	8 g
Strikketeknologi	18G
Anvendelse	flergangsbrug
Produkttype	Universalhandsker