



Nitrilhandsker, par 6315, Handskestørrelse: 7



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094456 7
GTIN	4059904106963
Artikelklasse	09H

Beskrivelse

Udførelse:

6315. Skærebeskyttelseshandske med god brugerkomfort. Grå partiel PU-belægning med god gribeevne i tørre og let fugtige arbejdsmiljøer. Ikke egnet til håndtering af olierede dele.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

EN 388 perforationsstyrke	3
Åndbarhed	god
Handskestørrelse	7
Pasform	god
Føleevne	meget god
DMF-fri	nej

EN 388 skærestyrke	3
EN 388 slidstyrke	4
Varmebeskyttelse	kendes ikke
silikonefri	nej
EN 388 rivestyrke	4
Gribeevne ved fugt	moderat
Gribeevne ved olie	god
Materiale, belægning	PU
Beskyttelseskategori	Kategori II
Handsketype	Universalhandsker
Indhold	10
Strikketeknologi	13G
EN 388	4343C
Bæremateriale	HPPE
Belægning	PU
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Allround
Farve	grå
Vægt	15 g
Anvendelse	flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse	C
Produkttype	Skærebeskyttelsehandsker