



Nitrilhandsker, par 6315, Handskestørrelse: 11



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094456 11
GTIN	4059904107045
Artikelklasse	09H

Beskrivelse

Udførelse:

6315. Skærebeskyttelseshandske med god brugerkomfort. Grå partiel PU-belægning med god gribeevne i tørre og let fugtige arbejdsmiljøer. Ikke egnet til håndtering af olierede dele.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Gribeevne ved olie	god
Materiale, belægning	PU
Pasform	god
Varmebeskyttelse	kendes ikke
Føleevne	meget god
EN 388 slidstyrke	4

Åndbarhed	god
EN 388 rivestyrke	4
EN 388 skærestyrke	3
silikonefri	nej
EN 388 perforationsstyrke	3
Gribeevne ved fugt	moderat
DMF-fri	nej
Handkestørrelse	11
Handsketype	Universalhandsker
Beskyttelseskategori	Kategori II
Indhold	10
Strikketeknologi	13G
EN 388	4343C
Bæremateriale	HPPE
Belægning	PU
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Allround
Farve	grå
Vægt	15 g
Anvendelse	flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse	C
Produkttype	Skærebeskyttelsehandsker