

Garant
CNMG 12040812, Type: HU7305


Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250141 HU7305
GTIN	4062406095826
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 12040812 HU7305 Type: HU7305

Spånbryder: AM/AG

Skæredybde a_p : 0,2 - 4 mm

Tilspænding f : 0,1 - 0,8 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 400 - 600 m/min

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	400 - 600 m/min
Primær anvendelse	N
Skæredybde a_p	0,2 - 4 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,8 mm/o
Type	HU7305
Skæremateriale	HM

Spånbryder	AM/AG
Skærebetingelse	kontinuerlig
Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 12040812
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning