

**Garant****CNMG 120408, Type: HB725****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250140 HB725
GTIN	4062406095819
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

CNMG 120408 HB725 Type: HB725

Spånbryder: UM/UG

Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 4 mmTilspænding  $f$ : 0,05 - 0,8 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 50 - 250 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	let afbrudt
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 250 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Tilspænding $f$	0,05 - 0,8 mm/o
Type	HB725
Primær anvendelse	UNI
Spånbryder	UM/UG

Hjørneradius	0,8 mm
Skæremateriale	HM
Skæredybde $a_p$	0,2 - 4 mm
Belægning	PVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning