



## Nitrilhandsker, par 6315, Handskestørrelse: 8



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094456 8
GTIN	4059904106987
Artikelklasse	09H

### Beskrivelse

**Udførelse:**

6315. Skærebeskyttelseshandske med god brugerkomfort. Grå partiel PU-belægning med god gribeevne i tørre og let fugtige arbejdsmiljøer. Ikke egnet til håndtering af olierede dele.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

### Teknisk beskrivelse

Føleevne	meget god
EN 388 rivestyrke	4
Pasform	god
Varmebeskyttelse	kendes ikke
EN 388 perforationsstyrke	3
Gribeevne ved olie	god

Materiale, belægning	PU
DMF-fri	nej
Gribeevne ved fugt	moderat
EN 388 skærestyrke	3
EN 388 slidstyrke	4
Handkestørrelse	8
silikonefri	nej
Åndbarhed	god
Handsketype	Universalhandsker
Beskyttelseskategori	Kategori II
Indhold	10
Strikketeknologi	13G
EN 388	4343C
Bæremateriale	HPPE
Belægning	PU
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Allround
Farve	grå
Vægt	15 g
Anvendelse	flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse	C
Produkttype	Skærebeskyttelsehandsker