

3M Scotch-Brite™

Slibefiberburrelåsskiver GB-DH, Ø 115 mm, Kornstørrelsessammenligning: 50**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	566902 50
GTIN	50048011644009
Artikelklasse	53M

Beskrivelse**Udførelse:**

Fiberburrelåssliverondeller med perforeret vævsunderlag af hensyn til sikker burrelåsfastgørelse. Med udtagelig centreringskerne til mere præcis positionering og vedhæftning af skiven på støtteskiven (**ca. 50% reduceret vibrationsniveau med burrelåssliverondel nr. 566965**). Meget **aggressiv fiberskive** med høj kantstabilitet. De indarbejdede **keramiske korn (CER)** muliggør en høj slibeydelse.

Anvendelse:

Ideel til **fjernelse af små svejsesamlinger og svejsepunktsamlinger** samt til **grovere rengørings- og afgratningsopgaver**. Ingen underslibning af overfladen. På vinkelslibere med burrelåssliverondel nr. 566960 eller 566965.

Bemærk:

Slibeskiver med burrelås til forslibning, se nr. **567705ff**.

Teknisk beskrivelse

Finhedsgrad	ekstra grov
Udførelse	A coarse super duty
Kornstørrelsessammenligning	50

Farve	blå
Skive-Ø	115 mm
Serie	GB-DH
Slibemiddelforkortelse	Keramik
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 115 mm
Producentbetegnelse	GB-DH
Maks. omfangshastighed	40 m/s
Produkttype	Slibefilt

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Burrelåssliberondel medGevind M14 Udvendig Ø 115 mm	566960 115
---	------------

Burrelåssliberondel medCentrering og gevind M 14 Udvendig Ø 115 mm	566965 115
---	------------
