

Mitutoyo**Tykkelsesmåler, Måleområde: 0-12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	438251 0-12
GTIN	4946368727332
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Meget lille og handy apparat med kapacitivt målesystem. Hærdede, slebne og finslebne stålmåleflader.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

Teknisk beskrivelse

Antal medfølgende batterier	1
Fejlgrænse	0,02 mm
Udladning	20 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Aflæsning	0,01 mm
Måleområde	0 - 12 mm
Måleflade-Ø	5 mm
Energiforsyning	Batteridrevet
Emballage	Stabil boks
Norm	Fabriksstandard

Måleværktøj	digital
Kalibrering	C6
Produkttype	Tykkelsesmåler

Services

DAkS-kalibreringTykkelsesmåler Maks. måleområde 30	023430 30
KalibreringTykkelsesmåler Maks. måleområde 200	023420 200

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
---	------------