

**Nitrilhandsker, par 6240 // SKIN, Handskestørrelse: 11****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 094234 11 |
| GTIN | 4059904095717 |
| Artikelklasse | 09H |

Beskrivelse**Udførelse:**

6240 SKIN. Tætsiddende handske med høj brugerkomfort og fin følsomhed takket være progressiv **18-gauge-strikketeknologi** med særligt tyndt garn. Også egnet til betjening af touchscreens.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------|-------------|
| Handskestørrelse | 11 |
| Varmebeskyttelse | kendes ikke |
| Gribeevne ved olie | god |
| Pasform | meget god |
| Gribeevne ved fugt | moderat |

| | |
|----------------------|---------------------|
| DMF-fri | nej |
| Føleevne | meget god |
| Materiale, belægning | PU |
| Åndbarhed | meget god |
| silikonefri | nej |
| Beskyttelseskategori | Kategori II |
| Handsketype | Universalhandsker |
| Indhold | 12 |
| Handskeegenskab | Touchscreen-egnet |
| EN 388 | 2111X |
| Bæremateriale | Nylon |
| Belægning | PU |
| belægningsvariant | indvendig håndflade |
| Anvendelsesområde | Præcision |
| Farve | sort / blå |
| Vægt | 8 g |
| Strikketeknologi | 18G |
| Anvendelse | flergangsbrug |
| Produkttype | Universalhandsker |