



## Nitrilhandsker, par 6315, Handskestørrelse: 9



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094456 9
GTIN	4059904107007
Artikelklasse	09H

### Beskrivelse

**Udførelse:**

6315. Skærebeskyttelseshandske med god brugerkomfort. Grå partiel PU-belægning med god gribeevne i tørre og let fugtige arbejdsmiljøer. Ikke egnet til håndtering af olierede dele.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

### Teknisk beskrivelse

Gribeevne ved olie	god
EN 388 rivestyrke	4
silikonefri	nej
DMF-fri	nej
Føleevne	meget god
EN 388 perforationsstyrke	3

EN 388 slidstyrke	4
Materiale, belægning	PU
Handkestørrelse	9
Pasform	god
EN 388 skærestyrke	3
Varmebeskyttelse	kendes ikke
Gribeevne ved fugt	moderat
Åndbarhed	god
Handsketype	Universalhandsker
Beskyttelseskategori	Kategori II
Indhold	10
Strikketeknologi	13G
EN 388	4343C
Bæremateriale	HPPE
Belægning	PU
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Allround
Farve	grå
Vægt	15 g
Anvendelse	flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse	C
Produkttype	Skærebeskyttelsehandsker