

Garant**DCGW 070208 FN, MKD, Skærkantudførelse: NS****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	265952 NS
GTIN	4062406096083
Artikelklasse	21L

Beskrivelse**Udførelse:**

MKD – monokrystallinsk diamant med laserforarbejdet skærekantudførelse. Fasning til syntetiske materialer (PMMA, POM, akryl osv.).

Anvendelse:

Til finbearbejdning af hensyn til optimale overflader.

Anbefaling:

Brug GARANT Master eco-systemet for at sikre optimale resultater. Som alternativ kan alle passende ISO-holdere og -borestænger anvendes.

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	MKD
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	MKD
Skærkantudførelse	NS

Tilspænding f	0,005 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 1400 m/min
Skæredybde a_p	0,01 - 0,2 mm
Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCGW 070208 FN
Antal skift/skær	1
Produktnavnsegenskab	MKD
Mulighed for efterslibning	ja
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning