

BENNING**Digital strømtang, Producentbetegnelse: CM1-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	473305 CM1-2
GTIN	4014650440624
Artikelklasse	47A

Beskrivelse**Udførelse:**

Robust og ergonomisk kunststofhus med belyst LC-display. Sikker måling af vekselstrøm og jævnstrøm uden at åbne strømkredsen. Måleværdi-/maksimalværdiregistrering; relativmåling.

Anvendelse:

Digitale servicemåleinstrumenter til mange anvendelsesområder. Giver høj sikkerhed og flere ekstrafunktioner.

Norm:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Leveringsomfang:

Inklusive batterier, måleledninger, kompakt etui, betjeningsvejledning.

Teknisk beskrivelse

Vekselstrøm AC	0,1 A – 400 A
Grundpræcision	1 %
Maks. tangåbning	30 mm
Jævnspænding DC	0,1 V – 600 V

Modstand	0,1 Ω – 20 M Ω
Overspændingskategori	CAT III 600 V
Vekselspænding AC	0,1 V – 600 V
Målemetode	RMS
Hukommelsesfunktion	5
Producentbetegnelse	CM1-2
Akustisk gennemgangstest	0 – 20 Ω
Displayomfang	2000
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR3
Antal medfølgende batterier	2
Energiforsyning	Batteridrevet
Strømforsyning	2× 081561 LR3
Kalibrering	I4
Produkttype	Strømtang

Services

DAkKS-kalibreringStrømtang Type D	027060 D
KalibreringStrømtang Type D	027050 D

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081561 LR3
Måleledninger Målespids- \varnothing 4 mm	473308 4
Måleledninger Målespids- \varnothing 2 mm	473308 2