

Ansell**Nitrilhandsker, par HyFlex® 11-423, Handskestørrelse: 11****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094471 11
GTIN	10076490053472
Artikelklasse	04P

Beskrivelse**Udførelse:**

HyFlex® 11-423. Vandbaseret PU-nitrilbelægning. Uden silikone og DMF. Varmebestandig op til 100 °C. Særligt velegnet til tilskæring af tørre eller oliefugtede dele.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Materiale, belægning	PU/Nitril
Åndbarhed	god
EN 388 rivestyrke	3
EN 388 perforationsstyrke	2
Gribeevne ved fugt	god
silikonefri	ja

Varmebeskyttelse	findes ikke
Handkestørrelse	11
EN 388 skærestyrke	3
Føleevne	god
EN 388 slidstyrke	4
Pasform	meget godt
Gribeevne ved olie	god
DMF-fri	ja
Serie	HyFlex®
Beskyttelseskategori	Kategori II
Handsketype	Universalhandsker
Indhold	12
Handskeegenskab	DMF-fri
Handskeegenskab	Silikonefri
Handskeegenskab	Levnedsmiddelcertificering
Handskeegenskab	allergiker-hudvenlig
Strikketeknologi	13G
EN 388	4X32B
EN 407	X1XXXX
Bæremateriale	INTERCEPT™
Belægning	PU/Nitril
Materiale	PU/Nitril
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Allround
Farve	grå / lime
Norm	EN 407
Vægt	30 g
Længde	225 mm
Anvendelse	flergangsbrug

Skærebekyttelsesklasse	B
Produkttype	Skærebekyttelseshandsker