

BENNING**Digital strømting, Producentbetegnelse: CM2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	473305 CM2
GTIN	4014651000810
Artikelklasse	47A

Beskrivelse**Udførelse:**

Robust og ergonomisk kunststofhus med belyst LC-display. Sikker måling af vekselstrøm og jævnstrøm uden at åbne strømkredsen. Måleværdi-/maksimalværdiregistrering; relativmåling.

Anvendelse:

Digitale servicemåleinstrumenter til mange anvendelsesområder. Giver høj sikkerhed og flere ekstrafunktioner. Perfekt til måling af små strømværdier.

Norm:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Leveringsomfang:

Inklusive batterier, måleledninger, kompakt etui, betjeningsvejledning.

Kalibrering: I4

Displayomfang: 4000

Grundpræcision: 0,5 %

Akustisk gennemgangstest: 0 – 50 Ω

Målemetode: TRUE RMS (AC)

Hukommelsesfunktion: HOLD, MAX

Vekselspænding AC: 1 mV – 600 V

Teknisk beskrivelse

Displayomfang	4000
Modstand	0,1 Ω – 40 M Ω
Hukommelsesfunktion	HOLD, MAX
Maks. tangåbning	25 mm
Producentbetegnelse	CM2
Vekselstrøm AC	100 mA – 300 A
Akustisk gennemgangstest	0 – 50 Ω
Målemetode	TRUE RMS (AC)
Jævnspænding DC	0,1 mV – 600 V
Overspændingskategori	CAT III 300 V
Vekselspænding AC	1 mV – 600 V
Jævnstrøm DC	10 mA – 300 A
Grundpræcision	0,5 %
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR3
Antal medfølgende batterier	2
Energiforsyning	Batteridrevet
Strømforsyning	2× 081561 LR3
Kalibrering	I4
Produkttype	Strømtang

Services

Kalibrering Strømtang Type D	017720 D
Mærkning laserindgraveret Type	018940
DAkKS-kalibrering Strømtang Type D	016790 D
DAkKS-kalibrering Strømtang Type D	027060 D
Kalibrering Strømtang Type D	027050 D

Tilbehør

081556 LR3

Alkali-mangan-batterier International
konstruktionsstørrelse LR3

Alkali-mangan-batterier International
konstruktionsstørrelse LR3

081561 LR3

Måleledninger Målespids-Ø 2 mm

473308 2

Måleledninger Målespids-Ø 4 mm

473308 4