

Garant**Hi5 high-performance-fræser, med boring, Ø D / antal skær Z: 50/4mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 213110 50/4 |
| GTIN | 4045197718471 |
| Artikelklasse | 210 |

Beskrivelse**Beskrivelse:**

Effektiv og blødt skærende high performance-fræser.
Utrolig rolig gang på grund af ulige tanddeling.
Kan også anvendes til semisletbearbejdning.
Omkostningseffektiv takket være vendeplade med 5 skær.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,7** med klinge nr. **674252 str. 20IP**.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Samlet længde $L_{i alt}$ | 40 mm |
| Holdeboring-Ø | 22 mm |
| Maks. skæredybde $a_{p maks}$ | 2,2 mm |
| Ø D_3 | 30,6 mm |
| passende vendeskærsplatter | POMX 10T5.. |
| Skær-Ø D_c | 50 mm |

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Vendeplatteskruesæt | 219889 (20IP; 5,7 Nm) |
| Antal skær Z | 4 |
| Serie | Hi5 |
| Indstillingsvinkel κ | 90 grader |
| Skaftudførelse | med boring |
| Deling af skærene | ulige |
| Indvendig køling | ja |
| Værktøjsudskiftning | PowerCard |
| Produkttype | Planfræser |

Tilbehør

| | |
|---|-------------|
| Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,7 Nm | 211750 5,7 |
| PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP | 674252 20IP |
| Vendeplatteskruesæt 10 dele | 219889 |