

KERN**Lommevægt type TGC, Maksimalt vejeområde: 150g**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	479446 150
GTIN	4045761217522
Artikelklasse	47D

Beskrivelse

Udførelse:

- Med tilvejningsfunktion, taraknap.
- Justeringsprogram CAL: til høj nøjagtighed.

Flad lommevægt med stor vejeplade af rustfrit stål og praktisk Tara-skål. LCD-display med baggrundsbelysning til praktisk aflæsning af vejeværdien.

Leveringsomfang:

Inklusive 2 batterier nr. 081560 str. CR2032.

Teknisk beskrivelse

Antal medfølgende batterier	2
Højde	18 mm
Bredde	100 mm
Maksimalt vejeområde	150 g
Aflæsning	0,01 g
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Dybde	130 mm

Nettovægt	0,18 kg
Energiforsyning	Batteridrevet
Kalibrering	K2
Produkttype	Kompaktvægt

Services

DAkS-kalibreringVægt Maksimalt vejeområde 50	027710 50
KalibreringVægt Maksimalt vejeområde 50 kg	027700 50

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
------------------------------------------------------	---------------