

KERN**Kranvægt type HFD, Maksimalt vejeområde: 6000kg****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	479439 6000
GTIN	4045761202771
Artikelklasse	47D

Beskrivelse**Udførelse:**

LED-display med baggrundsbelysning til bekvem aflæsning også på lang afstand. Data-Hold-funktion til at fastholde den viste værdi.

Robust, højtøpløsende kranvægt op til 12 ton. Cifferhøjde 30 mm. Driftstid for batteri ca. 30 timer.

Leveringsomfang:

Inklusive trådløs fjernbetjening med 2 batterier nr. 081561 str. LR3. Vægt inkl. batteri og lysnetadapter.

Teknisk beskrivelse

Kabinet, højde	129 mm
Fejlgrænse fra maksimumværdi	0,2 %
Driftstemperatur	-10 - 40 °C
Nettovægt	15 kg
Antal medfølgende batterier	2

Aflæsning	500 g
Kalibrering	Pris på forespørgsel
Kabinet, bredde	194 mm
Samlet længde	477 mm
Kabinet, dybde	145 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR3
Aflæsning af øvre vejeområde	2000 g
Aflæsning af mellemste vejeområde	1000 g
Energiforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Hænge-/Kranvægt

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International
konstruktionsstørrelse LR3

081561 LR3