

KERN**Lommevægt type TGC, Maksimalt vejeområde: 1000g****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	479446 1000
GTIN	4045761214255
Artikelklasse	47D

Beskrivelse**Udførelse:**

- Med tilvejningsfunktion, taraknap.
- Justeringsprogram CAL: til høj nøjagtighed.

Flad lommevægt med stor vejeplade af rustfrit stål og praktisk Tara-skål. LCD-display med baggrundsbelysning til praktisk aflæsning af vejeværdien.

Leveringsomfang:

Inklusive 2 batterier nr. 081560 str. CR2032.

Teknisk beskrivelse

Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Maksimalt vejeområde	1000 g
Bredde	100 mm
Dybde	130 mm
Antal medfølgende batterier	2
Højde	18 mm
Aflæsning	1 g

Nettovægt	0,18 kg
Energiforsyning	Batteridrevet
Kalibrering	K2
Produkttype	Kompaktvægt

Services

DAkS-kalibreringVægt Maksimalt vejeområde 50	027710 50
KalibreringVægt Maksimalt vejeområde 50 kg	027700 50

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
--	---------------