

KERN**Bordvægt type EOC, Maksimalt vejeområde: 60kg****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	479606 60
GTIN	4045761192317
Artikelklasse	47D

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Robust bordvægt af rustfrit stål kan bruges som pakkevægt, industrivægt eller vægt med tæller.**
- **Dobbeltområdevægt med automatisk skift af aflæsningen (mere præcis aflæsning i nederste halvdel af vægtområdet).**
- **Displayenhed med talhøjde 24 mm også adskilt fra platformen; kan indstilles og monteres vha. fleksibelt kabel.**
- **Høj mobilitet takket være kompakt konstruktion og mulighed for batteridrift.**
- **Et optisk og akustisk signal understøtter positionerings-, doserings- og sorteringsarbejde i toleranceområdet.**
- **Procentbestemmelse: Gør det muligt at indveje til en fastlagt værdi (100%) og bestemme afvigelser fra denne nominelle værdi.**
- **Styktaal: Hurtig registrering af store styktaal takket være nem tællefunktion. Referencestyktaal kan vælges mellem 5, 10, 25, 50 styk.**
- **Justeringsprogram CAL: Til indstilling af nøjagtighed (hertil nødvendig kontrolvægt på forespørgsel).**

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive lysnetadapter, bordfod inkl. vægbeslag, beskyttelseskærm.

Teknisk beskrivelse

Kalibrering	K2
Repeterbarhed	20 g
Maksimalt vejeområde	0 - 60 kg
Stykvægt min.	20 g
Reaktionstid	2 s
Aflæsning af øvre vejeområde	20 g
Nettovægt	5,2 kg
Mål, vejeplade	300×300 mm
Producentbetegnelse	Type EOC
Aflæsning	10 g
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Energiforsyning	Med kabel
Interface	RS232C-interface
Produkttype	Bordvægt

Services

KalibreringVægt Maksimale vejeområde 100 kg	027700 100
DAkS-kalibreringVægt Maksimale vejeområde 180	027710 180