

**KERN****Bordvægt type EOC, Maksimalt vejeområde: 6kg****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 479606 6      |
| GTIN                | 4045761192447 |
| Artikelklasse       | 47D           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Robust bordvægt af rustfrit stål kan bruges som pakkevægt, industrivægt eller vægt med tæller.**
- **Dobbeltområdevægt med automatisk skift af aflæsningen (mere præcis aflæsning i nederste halvdel af vægtområdet).**
- **Displayenhed med talhøjde 24 mm også adskilt fra platformen; kan indstilles og monteres vha. fleksibelt kabel.**
- **Høj mobilitet takket være kompakt konstruktion og mulighed for batteridrift.**
- **Et optisk og akustisk signal understøtter positionerings-, doserings- og sorteringsarbejde i toleranceområdet.**
- **Procentbestemmelse: Gør det muligt at indveje til en fastlagt værdi (100%) og bestemme afvigelser fra denne nominelle værdi.**
- **Styktaal: Hurtig registrering af store styktaal takket være nem tællefunktion. Referencestyktaal kan vælges mellem 5, 10, 25, 50 styk.**
- **Justeringsprogram CAL: Til indstilling af nøjagtighed (hertil nødvendig kontrolvægt på forespørgsel).**

**Funktion:**

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Leveringsomfang:**

Inklusive lysnetadapter, bordfod inkl. vægbeslag, beskyttelseskærm.

## Teknisk beskrivelse

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Stykvægt min.                | 2,5 g            |
| Producentbetegnelse          | Type IOC         |
| Kalibrering                  | K2               |
| Aflæsning                    | 1 g              |
| Repetérbarhed                | 2 g              |
| Nettovægt                    | 5,2 kg           |
| Maksimalt vejeområde         | 0 - 6 kg         |
| Reaktionstid                 | 2 s              |
| Aflæsning af øvre vejeområde | 2 g              |
| Mål, vejeplade               | 300×300 mm       |
| Beskyttelsesklasse IP        | IP 65            |
| Energiforsyning              | Med kabel        |
| Interface                    | RS232C-interface |
| Produkttype                  | Bordvægt         |

## Services

|   |           |
|---|-----------|
| KalibreringVægt Maksimale vejeområde 50 kg    | 027700 50 |
| DAkkS-kalibreringVægt Maksimale vejeområde 50 | 027710 50 |