

**KERN****Bordvægt, type IOC med kalibreringstilladelse, Maksimalt vejeområde: 150kg**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	479608 150
GTIN	4045761207196
Artikelklasse	47D

## Beskrivelse

### Udførelse:

- **Robust bordvægt af rustfrit stål kan bruges som pakkevægt, industrivægt eller vægt med tæller.**
- **Dobbeltområdevægt med automatisk skift af aflæsningen (mere præcis aflæsning i nederste halvdel af vægtområdet).**
- **Displayenhed med talhøjde 24 mm også adskilt fra platformen; kan indstilles og monteres vha. fleksibelt kabel.**
- **Høj mobilitet takket være kompakt konstruktion og mulighed for batteridrift.**
- **Et optisk og akustisk signal understøtter positionerings-, doserings- og sorteringsarbejde i toleranceområdet.**
- **Procentbestemmelse: Gør det muligt at indveje til en fastlagt værdi (100%) og bestemme afvigelser fra denne nominelle værdi.**
- **Styktal: Hurtig registrering af store styktal takket være nem tællefunktion. Referencestyktal kan vælges mellem 5, 10, 25, 50 styk.**
- **Justeringsprogram CAL: Til indstilling af nøjagtighed (hertil nødvendig kontrolvægt på forespørgsel).**

Bordvægt **med kalibreringstilladelse** (kalibrering kan bestilles under nr. 479609.) En lang række (ekstraudstyr) datainterfaces gør det muligt nemt at overføre vejedataene. Valgfri receptur fås: Separat hukommelse for tarabeholderens vægt og for indvejningsdelene (netto, total).

### Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Leveringsomfang:**

Inklusive lysnetadapter, bordfod inkl. vægbeslag, beskyttelseskærm.

**Specialtilbehør:**

Kalibrering nr. 479609 str. 300

**Bemærk:**

For at udføre en korrekt kalibrering kræves vægtens opstillingssted. Bestil kalibrering nr. 479609 med angivelse af opstillingsstedet.

---

**Teknisk beskrivelse**

Aflæsning	20 g
Reaktionstid	2 s
Kalibrering	Pris på forespørgsel
Aflæsning af øvre vejeområde	50 g
Repeterbarhed	50 g
Maksimalt vejeområde	0 - 150 kg
Mål, vejeplade	500×400 mm
Stykvægt min.	50 g
Nettovægt	5,2 kg
Producentbetegnelse	Type IOC
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Energiforsyning	Med kabel
Interface	RS232C-interface
Produkttype	Bordvægt

---

**Services**

KalibreringVægt Maksimalt vejeområde 150 kg	027700 150
DAkkS-kalibreringVægt Maksimalt vejeområde 180	027710 180