



## Slim-skruetrækker til Torx®, Classic, isoleret, Torx®-profil: TX10



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	625753 TX10
GTIN	7610733278312
Artikelklasse	63D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Kraftskaft** med håndvenligt, praktisk kappe af elastomer og en kerne i specielt sejt og slagfast polypropylen. **Klinge** af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Skaft og klinge **fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

**Reduceret klinge-Ø med integreret beskyttelsesisolering** til dybtliggende skruer- og fjederelementer (klinge-Ø = isolerings-Ø i det forreste klingekområde).

### Teknisk beskrivelse

Torx®-profil	TX10
Hel længde	165 mm
Klingelængde	70 mm
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Serie	Classic VDE
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Materiale, klinge	PB Swiss Tools-speciallegering
Produkttype	Skruetrækkere