



## Slim-skruetrækker til Torx®, Classic, isoleret, Torx®-profil: TX15



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	625753 TX15
GTIN	7610733278329
Artikelklasse	63D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Kraftskaft** med håndvenligt, praktisk kappe af elastomer og en kerne i specielt sejt og slagfast polypropylen. **Klinge** af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Skaft og klinge **fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

**Reduceret klinge-Ø med integreret beskyttelsesisolering** til dybtliggende skruer- og fjeder-elementer (klinge-Ø = isolerings-Ø i det forreste klingekområde).

### Teknisk beskrivelse

Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Klingelængde	80 mm
Hel længde	175 mm
Torx®-profil	TX15
Serie	Classic VDE
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Materiale, klinge	PB Swiss Tools-speciallegering
Produkttype	Skruetrækkere