

**Garant****Hi5 high-performance-fræser, med boring, Ø D / antal skær Z: 52/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213110 52/4
GTIN	4045197718488
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Beskrivelse:**

Effektiv og blødt skærende high performance-fræser.  
Utrolig rolig gang på grund af ulige tanddeling.  
Kan også anvendes til semisletbearbejdning.  
Omkostningseffektiv takket være vendeplatte med 5 skær.

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,7** med klinge nr. **674252 str. 20IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Skær-Ø $D_c$	52 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	40 mm
Vendeplatteskruesæt	219889 (20IP; 5,7 Nm)
passende vendeskærplatter	POMX 10T5..
Holdeboring-Ø	22 mm
Maks. skæredybde $a_{p,maks}$	2,2 mm

Ø D <sub>3</sub>	32,6 mm
Antal skær Z	4
Serie	Hi5
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Skaftudførelse	med boring
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Planfræser

## Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,7 Nm	211750 5,7
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219889
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP