



## Slim-elektrikerskruetrækker til ligekærv, Classic isoleret, Skærbredde b: 6,5mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	663003 6,5
GTIN	7610733278374
Artikelklasse	63E

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Skaft og klinge **fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

Hver enkelt skruetrækker afprøves enkeltvis i vandbad for spændingsoverslag.

**Slankt skaft** med hudvenlig kappe af elastomer og en kerne i specielt sejt og slagfast polypropylen. Med den særlige overfladestruktur er skaftet skridsikkert, også hvis hænderne er våde og fedtede.

**Klinge** af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer.

**Reduceret klinge-Ø med integreret beskyttelsesisolering** til dybtliggende skruer- og fjederelementer (klinge-Ø = isolerings-Ø i det forreste klingekområde).

Klinger med koniske skær, afstemt efter standardmål for skrueskærve. Isoleret, gennemslagsfastheden for isoleringen er flere gange så stor som den krævede mindsteprøvespænding iht. VDE. Hver enkelt skruetrækker kontrolleres for spændingsgennemslag i vandbad.

#### Anvendelse:

Til arbejde med spændinger op til 1000 V.

Den bedste standtid for elektrikerskruetrækkere opnås, når skruerne anvendes til de respektive standardiserede skrueskærve, som de passer nøjagtigt til (se tabeldelen). Ved at vælge den rigtige skruetrækkerstørrelse undgår man at beskadige skrueskærvene.

### Teknisk beskrivelse

Skærbredde b	6,5 mm
Klingelængde	150 mm
Bitbetegnelse	5

Hel længde	255 mm
Skærtykkelse a	1,2 mm
Serie	Classic VDE
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil	Ligekærnskruetrækker
Produkttype	Skruetrækkere