



Slim-elektrikerskruetrækker til Phillipsskruer, Classic isoleret, Krydskærvstørrelse: 1



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	668372 1
GTIN	7610733278398
Artikelklasse	63E

Beskrivelse

Udførelse:

Skaft og klinge **isolerede op til 1000 V iht. DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Hver skruetrækker testes i et vandbad for spændingsgennemgang.

Slankt skaft med hudvenlig kappe af elastomer og en kerne i specielt sejt og slagfast polypropylen. Med den særlige overfladestruktur er skaftet skridsikkert, også hvis hænderne er våde og olierede.

Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med maksimal hårdhed og ekstra sejhed.

Reduceret klinge-Ø med integreret beskyttelsesisolering til dybtliggende skrue- og fjederelementer (klinge-Ø = isolerings-Ø i det forreste klingeområde).

Anvendelse:

Til arbejde med spændinger op til 1000 V.

Teknisk beskrivelse

Krydskærvstørrelse	1
Til skrue-Ø	2,1 - 3 mm
Klingelængde	80 mm
Hel længde	175 mm
Serie	Classic VDE
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil	Skruetrækker til Phillips
Produkttype	Skruetrækkere

