

BENNING**Digital strømtang, Producentbetegnelse: CM11****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	473305 CM11
GTIN	4014651440678
Artikelklasse	47A

Beskrivelse**Udførelse:**

Robust og ergonomisk kunststofhus med belyst LC-display. Sikker måling af vekselstrøm og jævnstrøm uden at åbne strømkredsen. Måleværdi-/maksimalværdiregistrering; relativmåling.

Anvendelse:

Digitale servicemåleinstrumenter til mange anvendelsesområder. Giver høj sikkerhed og flere ekstrafunktioner. Ideel til fejlsøgning i elektriske anlæg, styringer, apparater og elektrisk udstyr til biler. Præcis måling af små AC/DC-strømværdier (aflednings-, differens- og lækstrøm).

Norm:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Leveringsomfang:

Inklusive batterier, måleledninger, kompakt etui, betjeningsvejledning.

Teknisk beskrivelse

Målemetode	TRUE RMS (AC)
Displayomfang	6000
Maks. tangåbning	23 mm
Grundpræcision	1 %

Modstand	0,1 Ω – 600 k Ω
Vekselspænding AC	0,01 V – 600 V
Vekselstrøm AC	0,1 mA – 20 A
Jævnspænding DC	0,01 V – 600 V
Akustisk gennemgangstest	0 – 100 Ω
Hukommelsesfunktion	HOLD, MAX / MIN
Producentbetegnelse	CM11
Overspændingskategori	CAT IV 300 V
Jævnstrøm DC	0,1 mA – 10 A
Antal medfølgende batterier	2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR3
Energiforsyning	Batteridrevet
Strømforsyning	2× 081561 LR3
Kalibrering	I4
Produkttype	Strømtang

Services

KalibreringStrømtang Type D	027050 D
DAkKS-kalibreringStrømtang Type D	027060 D

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081561 LR3
--	------------