

Garant**Udtrækshylde til reol, nyttedybde 1350 mm, Udtrækslængde, hylde: 70%****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	993101 70
GTIN	4062406097486
Artikelklasse	91W

Beskrivelse**Udførelse:**

Udtrækshylde **med forhøjede kanter på 3 sider** (35 mm høj) og praktisk **skydegreb**.
Montering i 50 mm intervaller er mulig. Udtrækshylden kan også monteres bag et lågesæt.
Enkeltudtræks-spærre – ved at køre udtrækshylden ind i løbeskinne. **Endvidere foretages låsning i siden** ved hjælp af bolte i løbeskinne. Denne lås aktiveres i indskubbet tilstand. Låsen deaktiveres ved at trække i et greb under skydegrebet (enhåndsbetjening). I komplet udkørt tilstand låser udtrækshylden igen i løbeskinne (dobbeltlås). Låsning med kran i udtrukket tilstand er mulig, da udtrækshylden er låst. **Bæreevne 1000 kg** ved jævnt fordelt belastning. Udtrækshylde leveres med bæreevne mærkater.

Lakering:

Antracitgrå RAL 7016 **pulverbelagt**.

Bemærk:

Støtteplade, bøg, Multiplex nr. 993170 kan lægges ned i udtrækshylden.

Teknisk beskrivelse

Udtrækshylde, bæreevne	1000 kg
Udtrækshylde, indbygningshøjde	300 mm
Udtrækslængde, hylde	70 %
Brugsområde	Tunggoodsreol

Materialetykkelse	1,5 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	1000 kg
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	nyttedybde 1350 mm
Højde	300 mm
Bredde	920 mm
Dybde	1300 mm
Nyttehøjde	35 mm
Nyttebredde	830 mm
Nyttedybde	1200 mm
Til reolenhed, nyttebredde	920 mm
Produkttype	Udtrækshylde