

Garant**Fløjdørssæt, nytte dybde 1350 mm, Passer til reol, højde: 2000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	993321 2000
GTIN	4062406097929
Artikelklasse	91W

Beskrivelse**Udførelse:**

Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses via skydegreb **med stiftcylinderlås**. Nem omstilling til andre GARANT-låsesystemer er mulig. Reolenhederne bag lågerne kan monteres med udtrykshylder. Åbningsvinkel på 180° tillader fri udtræk af hylderne.

Lakering:

Ramme lysegrå RAL 7035, døre antracit RAL 7016 **pulverlakerede**.

Teknisk beskrivelse

Passer til reol, højde	2000 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Højde	2000 mm
Dørfronter	Massiv metallåge
Materialetykkelse	1,5 mm
Døråbningsvinkel	180 grader

Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	nyttedybde 1350 mm
Bredde	1020 mm
Dybde	80 mm
Passer til reol, nyttebredde	920 mm
Produkttype	Hængslet låge