

Garant**Udtrækshylde til reol, nyttedybde 950 mm, Udtrækslængde, hylde: 100%****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	993111 100
GTIN	4062406097912
Artikelklasse	91W

Beskrivelse**Udførelse:**

Udtrækshylde **med forhøjede kanter på 3 sider** (35 mm høj) og praktisk **skydegreb**.
Montering i 50 mm intervaller er mulig. Udtrækshylden kan også monteres bag et lågesæt.
Enkeltudtræks-spærre – ved at køre udtrækshylden ind i løbeskinne. **Endvidere foretages låsning i siden** ved hjælp af bolte i løbeskinne. Denne lås aktiveres i indskubbet tilstand. Låsen deaktiveres ved at trække i et greb under skydegrebet (enhåndsbetjening). I komplet udkørt tilstand låser udtrækshylden igen i løbeskinne (dobbeltlås). Låsning med kran i udtrukket tilstand er mulig, da udtrækshylden er låst. **Bæreevne 1000 kg** ved jævnt fordelt belastning. Udtrækshylde leveres med bæreevne mærkater.

Lakering:

Antracitgrå RAL 7016 **pulverbelagt**.

Bemærk:

Støtteplade, bøg, Multiplex nr. 993170 kan lægges ned i udtrækshylden.

Teknisk beskrivelse

Udtrækslængde, hylde	100 %
Udtrækshylde, bæreevne	1000 kg
Udtrækshylde, indbygningshøjde	300 mm
Brugsområde	Tunggodsreol

Materialetykkelse	1,5 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	1000 kg
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	nyttedybde 950 mm
Højde	300 mm
Bredde	1320 mm
Dybde	900 mm
Nyttehøjde	35 mm
Nyttebredde	1240 mm
Nyttedybde	800 mm
Til reolenhed, nyttebredde	1320 mm
Produkttype	Udtrækshylde