

Garant

Tunggodsbasisreol med 2 søjlerammer med 100 % udtrækshylde, nyttedybde 1350 mm, Højde: 2000mm

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	993401 2000
GTIN	4062406097967
Artikelklasse	91W

Beskrivelse**Udførelse:**

Søjleramme i C-profil 100 mm brede er forsynet med **3 eller 4 hylder med helt udtræk** (100 % udtræk). Ophængshuller i 50 mm intervaller. **Med låsestang (enkeltudtræksspærre)**, top og bagvæg (4-delt).

Lakering:

Ramme, bagvæg lysegrå RAL7035, udtrækshylder antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

- **Af hensyn til sikkerheden skal reolen i bundpladerne forankres i gulvet med egnet befæstelsesmateriale.**
- **Reolerne kan beklædes med sidepaneler nr. 993260; 993270, lågesæt nr. 993321; 993331 og elektriske jalousilåger nr. 993310 – 993316.**
- **Ved maksimal udnyttelse af en basisreol + 1 påbygningsreol opnås følgende gulvbelastninger: Punktbelastning 2500kg, fladepres 10 kg/cm², fladebelastning pr. m² 3290 kg/cm².**
- **Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.**

Teknisk beskrivelse

Nyttehøjde	1890 mm
Højde	2000 mm
Antal udtrækshylder 100 %	3
Udtrækshylde, bæreevne	1000 kg
Udtrækshylde, nyttehøjde	35 mm
Top, bæreevne	500 kg
Belastnings pr. enhed (enkeltenhed)	4000 kg
Materialetykkelse	2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	1000 kg
Bæreevne, skabskabinet indvendig	4000 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	50 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	nyttedybde 1350 mm
Bredde	1120 mm
Dybde	1370 mm
Nyttebredde	920 mm
Nyttedybde	1350 mm
Udtrækshylde, nyttebredde	830 mm
Udtrækshylde, nyttedybde	1200 mm
Palle, indlagring	langsgående lagring af paller
Produkttype	Tunggoodsreol