

Garant**Fløjdørssæt, nyttedybde 950 mm, Passer til reol, højde: 2500mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	993331 2500
GTIN	4062406097950
Artikelklasse	91W

Beskrivelse**Udførelse:**

Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses via skydegreb **med stiftcylinderlås**. Nem omstilling til andre GARANT-låsesystemer er mulig. Reolenhederne bag lågerne kan monteres med udtrykshylder. Åbningsvinkel på 180° tillader fri udtræk af hylderne.

Lakering:

Ramme lysegrå RAL 7035, døre antracit RAL 7016 **pulverlakerede**.

Teknisk beskrivelse

Dørfronter	Massiv metallåge
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Passer til reol, højde	2500 mm
Højde	2500 mm
Materialetykkelse	1,5 mm
Døråbningsvinkel	180 grader

Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	nyttedybde 950 mm
Bredde	1420 mm
Dybde	80 mm
Passer til reol, nyttebredde	1320 mm
Produkttype	Hængslet låge