

**Garant****Magasinvogn, Antal transparente bokse: 55****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	918610 55
GTIN	4062406098117
Artikelklasse	91P

**Beskrivelse****Udførelse:**

Ramme af firkantstålrør 60×40×2 mm. Konsol af pladestål med en sort ABS-kunststoffhylde. **4 styrehjul** (2 med hjulbremse, **125 mm-Ø**) med polyurethan-slidbelægning, der ikke laver spor, nav med rullelejer og 2 skydegreb af Haptoprene® giver en god stabilitet og en sikker håndtering på værkstedet. **Gennemsigtige bokse** i 4 størrelser i transparent **ABS-kunststof** til støvsikker opbevaring. Udtagelse af lagergods ved at vippe den gennemsigtige boks. I forbindelse med montering kan boksene tages ud og stables oven på hinanden.

**Anvendelse:**

Til opbevaring/håndtering af styrtegoods og småting.

**Bestykning:**

Gennemsigtige bokse til forside: 18 stk. 80×63×70 mm;

15 stk. 100×97×108 mm;

3 stk. 175×140×160 mm

Gennemsigtige bokse til bagside: 16 stk. 128×128×133 mm;

3 stk. 175×140×160 mm

**Lakering:**

Lysegrå RAL 7035 **pulverbelægning**.

**Teknisk beskrivelse**

Bredde	880 mm
Dybde	600 mm
Maks. bæreevne	250 kg
Materiale, hjul	polyurethan-slidbelægning, der ikke laver spor
Bredde uden greb	680 mm
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Vægt	67 kg
Højde	1310 mm
Antal drejehjul uden bremse	2
Hjul-Ø	125 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1,5 mm
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Magasinvogn

---

## Tilbehør

Skydehåndtag Farve BLACK	920135 BLACK
Styrehjul Type 1	920137 1
Styrehjul Type 2	920137 2
Skydehåndtag Farve BLUE	920135 BLUE