

Garant**Magasinvogn, Antal transparente bokse: 63****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	918610 63
GTIN	4062406098124
Artikelklasse	91P

Beskrivelse**Udførelse:**

Ramme af firkantstålrør 60×40×2 mm. Konsol af pladestål med en sort ABS-kunststoffhylde. **4 styrehjul** (2 med hjulbremse, **125 mm-Ø**) med polyurethan-slidbelægning, der ikke laver spor, nav med rullelejer og 2 skydegreb af Haptoprene® giver en god stabilitet og en sikker håndtering på værkstedet. **Gennemsigtige bokse** i 4 størrelser i transparent **ABS-kunststof** til støvsikker opbevaring. Udtagelse af lagergods ved at vippe den gennemsigtige boks. I forbindelse med montering kan boksene tages ud og stables oven på hinanden.

Anvendelse:

Til opbevaring/håndtering af styrtegoods og småting.

Bestykning:

Gennemsigtige bokse til forside: 18 stk. 80×63×70 mm;

15 stk. 100×97×108 mm;

4 stk. 128×128×133 mm;

3 stk. 175×140×160 mm

Gennemsigtige bokse til bagside: 20 stk. 128×128×133 mm;

3 stk. 175×140×160 mm

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 **pulverbelægning.**

Teknisk beskrivelse

Antal drejehjul med hjulbremse	2
Antal drejehjul uden bremse	2
Bredde uden greb	680 mm
Maks. bæreevne	250 kg
Dybde	600 mm
Højde	1520 mm
Materiale, hjul	polyurethan-slidbelægning, der ikke laver spor
Bredde	880 mm
Vægt	77 kg
Hjul-Ø	125 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1,5 mm
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Magasinvoغن

Tilbehør

Skydehåndtag Farve BLUE	920135 BLUE
Skydehåndtag Farve BLACK	920135 BLACK