

**HOLEX****Søgerbladsrulle 12,7 mm×5 m, C-stål, Tykkelse: 0,9mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	478502 0,9
GTIN	4045197718617
Artikelklasse	42H

**Beskrivelse****Udførelse:**

Koldvalset, fjederkonstant søgerbladsbåndstål med højeste plannøjagtighed. Båndtykkelsen er fra størrelse 0,02 fortløbende markeret, markeringen kan ikke udviskes (undtagen nr. 478502 fra str. 0,08).

Opbevares i praktisk dåse, rulles ud som et båndmål. Den ønskede længde kan klippes ud af den 5 eller 10 m lange rulle.

**C-stål** kulstofkul, materiale nr. 1.1274, koldvalset, hærdet, blank overflade (**str. 0,01 og 0,02 rustfri**).

**Anvendelse:**

Til indretning og fiksering og i værktøjsindustrien til justering af maskindele, som underlag ved justering af emner, til alle typer af tolerancemålinger, til kontrol af pasninger og føringer, til indstilling af farve- og trykruller.

**Teknisk beskrivelse**

Tykkelse	0,9 mm
Fejlgrænse	±13 µm
Norm	Fabriksstandard
Tolerance	T3

Materiale	C-stål
Ruller, længde	5 m
Ruller, bredde	12,7 mm
Produkttype	Søgerbladsbånd