

FLUKE.

Multimeter m. varmebillede, Type: 279FC**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

473325 279FC

GTIN

Artikelklasse

47H

Beskrivelse**Udførelse:**

Fuldt udstyret digitalt multimeter **med integreret varmekamera. Elektriske problemer konstateres hurtigt og sikkert, hvilket sparer mange tidskrævende målinger og valideringer. Fluke Connect** forbinder dit måleinstrument med din smartphone via Bluetooth. Overførsel og lagring af målinger og billeder. Visning af tendenser og overvågning af processer. Rapportoprettelse og -afsendelse via mail. 3,5-tommers LCD-farvedisplay sikrer bedst mulig læsbarhed.

Norm:**IEC 61010; EN 61326-1****Leveringsomfang:**

Inklusive vekselstrømstang, måleledninger, litiumbatteri og lader.

Teknisk beskrivelse

Interface

Bluetooth-port

Kapacitans

1 nF – 10 mF

Vekselspænding AC

0,1 mV – 1000 V

Diodetest	ja
Frekvens	0,01 Hz – 999 kHz
Målemetode	TRUE RMS
Detektorstørrelse	80×60 px
Kalibrering	Pris på forespørgsel
Termisk følsomhed	≤ 0,2 K
Synsfelt	36×27 mm
Displayomfang	6000
Gennemgangstest	ja
Overspændingskategori	CAT III 1000 V
Overspændingskategori	CAT IV 600 V
Modstand	0,1 Ω – 50 MΩ
Jævnspænding DC	0,1 mV – 1000 V
Temperatur	-20 - 200 °C
Vekselstrøm AC	0,1 mA – 2500 A
Grundpræcision	0,09 %
Batteritype	Lithium-ion
Antal medfølgende akkuer	1
Energiforsyning	Akkudrevet
Produkttype	Multimeter