



High-performance-skæreolie fri for mineralolie UV 80, Indhold: 0,25l



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	084205 0,25
GTIN	2050001770301
Artikelklasse	08J

Beskrivelse

Udførelse:

Skæreolie til højeste krav, kan vaskes af med vand, viskositet kan indstilles med vand afhængigt af anvendelsen.

Påføres med pensel, spraydåse, forstøver eller smøreenhed.

Anvendelse:

Velegnet til universal **spåntagning** (fræsning, drejning, boring, gevindskæring, rivning, rømning savning) samt til **omformning**. Uundværlig ved arbejde med **svært bearbejdeligt materiale** som rustfrit og varmefast stål, nikkellegeringer, titan og lignende. Ideelt til **uædle metaller**.

Også til minimalmængdesmøring, da den er mineraloliefri!!!

Teknisk beskrivelse

Selvantændelsestemperatur	325 °C
Udførelse	forstøver
Farve	gullig
Kinematisk viskositet	57 mm ² /s

Flammepunkt	> 180 °C
Lagertemperatur	5 - 40 °C
Form	flydende
Indhold	0,25 l
Produkttype	Skæreolie / slibeolie